

Garant**CNMG 09T304, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250050 HB7010-1
GTIN	4045197779038
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 09T304 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Minőség	HB7010-1
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Sarokrídusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz