

Garant**CNMG 120404, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250058 HB7010-1
GTIN	4045197779052
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120404 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7010-1
Sarokrádiusz	0,4 mm

Forgácstörő	SS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz