

Garant**CNMG 120408, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250060 HB7010-1
GTIN	4045197779069
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7010-1
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Forgácstörő	SS
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,3 - 2,5 mm

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz