

**Garant****CNMG 09T304, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250150 HB7010-1
GTIN	4045197779076
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CN.G 09T304 HB7010-1 Minőség: HB7010-1  
Forgácstörő: SM  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 8 mm  
Előtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7010-1

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 8 mm
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 09T304
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz