

Garant**CNMG 120404, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250156 HB7010-1
GTIN	4045197779090
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120404 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 8 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Minőség	HB7010-1
Fogásmélység a_p	0,5 - 8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,

Forgácstörő	SM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz