

Garant**CNMG 120416, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250162 HB7010-1
GTIN	4045197779625
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 120416 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 8 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 8 mm
Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Forgácstörő	SM

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120416
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz