

**Garant****CNMG 160608, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250168 HB7010-1
GTIN	4045197779632
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 160608 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SM
Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160608
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz