

Garant**CNMG 160612, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250170 HB7010-1
GTIN	4045197779649
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMG 160612 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 8 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7010-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	P

Fogásmélység a _p	0,5 - 8 mm
Forgácstörő	SM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz