

**Garant****CNMG 160612, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250336 HB7010-1
GTIN	4045197779724
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMG 160612 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 375 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 375 m/min
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 8 mm
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Minőség	HB7010-1
Forgácstörő	SG
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Sarokrídusz	1,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz