

**Garant****CNMG 190624, Minőség: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250343 HB7010-1
GTIN	4045197779755
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

CNMG 190624 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 8 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 375 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Minőség	HB7010-1
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 8 mm
Sarokrádiusz	2,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 375 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,

Forgácstörő	SG
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 190624
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz