

Garant**CNMM 120408, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 120408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SR

Fogásmélység a_p : 2 - 10 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 375 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Forgácstörő	SR
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 375 m/min
Fogásmélység a_p	2 - 10 mm
Minőség	HB7010-1
Sarokrádiusz	0,8 mm

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz