

**Garant****CNMM 160612, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250458 HB7010-1
GTIN	4045197779786
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CNMM 160612 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SR

Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 10 mmElőtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 375 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 375 m/min
Forgácstörő	SR
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	2 - 10 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	HB7010-1

Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 160612
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz