

Garant**CNMM 190616, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250464 HB7010-1
GTIN	4045197779809
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 190616 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SR

Fogásmélység a_p : 2 - 10 mmElőtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 375 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,6 mm
Fogásmélység a_p	2 - 10 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 375 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,

Forgácstörő	SR
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 190616
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz