

Garant**DNMG 110404, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 110404 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Forgácstörő	SS
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Minőség	HB7010-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz