

**Garant****DNMG 110408, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 110408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,3 - 2 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 500 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,3 - 2 mm
Minőség	HB7010-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás $f$	0,1 - 0,4 mm/ford,
Forgácstörő	SS

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 500 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz