

Garant**DNMG 150608, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150608 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7010-1

Fogásmélység a _p	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz