

**Garant****DNMG 150608, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250762 HB7010-1
GTIN	4045197779892
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150608 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Minőség	HB7010-1
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min
Forgácstörő	SM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz