

**Garant****KNUX 160405R, Minőség: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251030 HB7010-1
GTIN	4045197779939
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

KNUX 160405R HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Forgácstörő: 2,2 mm

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 5 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,5 mm
Forgácstörő	SM
Minőség	HB7010-1
Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min
Forgácstörő	2,2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160405R
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz