

Garant**KNUX 160405L, Minőség: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251072 HB7010-1
GTIN	4045197779984
Árucikk kategória	21G

Leírás

KNUX 160405L HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SG

Forgácstörő: 3,2 mm

Fogásmélység a_p : 1 - 6 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 375 m/min**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	SG
Forgácstörő	3,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 375 m/min
Fogásmélység a_p	1 - 6 mm
Minőség	HB7010-1
Sarokrádiusz	0,5 mm
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	KNUX 160405L
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz