


Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7010-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7010-1
Forgácstörő: SS
Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Forgácstörő	SS
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HB7010-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz