


Garant**SNMG 120412, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251226 HB7010-1
GTIN	4045197780058
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120412 HB7010-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm

Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 6 mm
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	HB7010-1
Forgácstörő	SM

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120412
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz