


**Garant****SNMG 150612, Minőség: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251232 HB7010-1
GTIN	4045197780072
Árucikk kategória	21G

**Leírás**

SNMG 150612 HB7010-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm  
Minőség: HB7010-1  
Forgácstörő: SM  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	SM
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás $f$	0,15 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150612
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz