


Garant**SNMG 190612, Minőség: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 190612 HB7010-1 Sarokrádiusz: 1,2 mm
Minőség: HB7010-1
Forgácstörő: SM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Forgácstörő	SM
Minőség	HB7010-1
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190612
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz