

Garant**SNMG 190616, Minőség: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251336 HB7010-1
GTIN	4045197780140
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 190616 HB7010-1 Sarokrádiusz: 1,6 mm

Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység a_p : 1,5 - 9 mmElőtolás f : 0,25 - 0,8 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 100 - 375 m/min**Műszaki leírás**

Forgácstörő	SG
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,25 - 0,8 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,6 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	100 - 375 m/min
Fogásmélység a_p	1,5 - 9 mm

Minőség	HB7010-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 190616
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz