

**Garant****SNMM 190624, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 251394 HB7010-1 |
| GTIN              | 4045197780188   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Leírás

SNMM 190624 HB7010-1 Sarokrádiusz: 2,4 mm  
Minőség: HB7010-1  
Forgácstörő: SR  
Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Előtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 375 m/min

## Műszaki leírás

|  |                    |
|--|--------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 100 - 375 m/min    |
| Forgácstörő                                | SR                 |
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos         |
| Sarokrádiusz                               | 2,4 mm             |
| Minőség                                    | HB7010-1           |
| Fogásmélység $a_p$                         | 2 - 12 mm          |
| Előtolás $f$                               | 0,4 - 1,2 mm/ford, |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Fő felhasználás                | P                         |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás                  |
| Szerszámanyag                  | HM                        |
| Váltólapka ISO kód             | SNMM 190624               |
| Cserék / élek száma            | 8                         |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |