

Garant**TNMG 160404, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsoló	SS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Minőség	HB7010-1
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Cserék / élek száma	6

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz