

Garant**TNMG 160408, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251544 HB7010-1
GTIN	4045197780225
Árucikk kategória	21G

Leírás

TN.G 160408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 5 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7010-1
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	SM

Sarokrídusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz