

Garant**VNMG 160408, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Árucikk kategória	21G

Leírás

VN.G 160408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1
Forgácstörő: SM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Minőség	HB7010-1
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm

Forgácstörő	SM
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VNMG 160408
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz