

Garant**WNMG 060408, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251954 HB7010-1
GTIN	4045197780287
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 060408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SS
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7010-1
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz