

Garant**WNMG 080404, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251962 HB7010-1
GTIN	4045197780294
Árucikk kategória	21G

Leírás

WNMG 080404 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	SS
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz