

Garant**WNMG 060408, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	252064 HB7010-1
GTIN	4045197780324
Árucikk kategória	21G

Leírás

WN.G 060408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 4 mmElőtolás f : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Forgácstörő	SM
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7010-1

Sarokrídusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 060408
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz