

**Garant****WNMG 080412, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252072 HB7010-1
GTIN	4045197780355
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMG 080412 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min

## Műszaki leírás

Előtolás $f$	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm
Minőség	HB7010-1
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 4 mm

Forgácstörő	SM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz