

**Garant****WNMG 080412, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Árucikk kategória	21G

## Leírás

WNMG 080412 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SG

Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mmElőtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 375 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7010-1
Forgácstörő	SG
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 375 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm

Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	WNMG 080412
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz