

Garant**CC.T 060202, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260050 HB7010-1
GTIN	4045197780386
Árucikk kategória	21G

Leírás

CCMT 060202 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7010-1
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SS

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 060202
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz