

**Garant****CC.T 09T302, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260056 HB7010-1
GTIN	4045197780409
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CCMT 09T302 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 500 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	SS
Előtolás $f$	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 500 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	P

Minőség	HB7010-1
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,2 - 2,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz