

Garant**CC.T 09T304, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260058 HB7010-1
GTIN	4045197780416
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T304 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm

Minőség	HB7010-1
Forgácstörő	SS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz