

Garant**CC.T 09T302, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260148 HB7010-1
GTIN	4045197780461
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T302 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Forgácstörő	SM
Minőség	HB7010-1

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz