

Garant**CC.T 09T304, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260150 HB7010-1
GTIN	4045197780478
Árucikk kategória	21G

Leírás

CC.T 09T304 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7010-1
Forgácstörő	SM

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz