

Garant**CC.T 120404, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 260158 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780492 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

CC.T 120404 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 4 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|-----------------|
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 440 m/min |
| Fő felhasználás | P |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Forgácstörő | SM |
| Minőség | HB7010-1 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 4 mm |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | CCMT 120404 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |