

**Garant****CC.T 120408, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260160 HB7010-1
GTIN	4045197780508
Árucikk kategória	21G

## Leírás

CC.T 120408 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 4 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min

## Műszaki leírás

Forgácstörő	SM
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Minőség	HB7010-1
Sarokrádiusz	0,8 mm

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,2 - 4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 120408
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz