

Garant**DC.T 070202, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260351 HB7010-1
GTIN	4045197780515
Árucikk kategória	21G

Leírás

DCMT 070202 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7010-1
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	SS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070202
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz