

**Garant****DC.T 070204, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260353 HB7010-1
GTIN	4045197780522
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 070204 HB7010-1 Minőség: HB7010-1  
Forgácstörő: SS  
Tűrés: M  
Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Előtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 500 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 500 m/min
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7010-1
Forgácstörő	SS

Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,2 - 1,5 mm
Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz