

Garant**DC.T 11T302, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260356 HB7010-1
GTIN	4045197780539
Árucikk kategória	21G

Leírás

DCMT 11T302 HB7010-1 Minőség: HB7010-1
Forgácstörő: SS
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Minőség	HB7010-1
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás	P
Forgácstörő	SS
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz