

Garant**DC.T 11T304, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 260462 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780591 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

DC.T 11T304 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------------|
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Fő felhasználás | P |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 440 m/min |
| Minőség | HB7010-1 |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Forgácstörő | SM |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Fogásmélység a _p | 0,5 - 2,5 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | DCMT 11T304 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |