

**Garant****DC.T 11T308, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260464 HB7010-1
GTIN	4045197780607
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 11T308 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmElőtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 440 m/min

## Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 440 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fő felhasználás	P

Forgácstörő	SM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T308
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz