

Garant**SCMT 09T308, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 09T308 HB7010-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: HB7010-1
Forgácstörő: SS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	SS
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Minőség	HB7010-1

Fogásmélység a _p	0,2 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz