

Garant**SC.T 09T304, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 260762 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780638 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

SC.T 09T304 HB7010-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm

Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------------|
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Fő felhasználás | P |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Minőség | HB7010-1 |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 440 m/min |
| Forgácstörő | SM |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Sarokrídusz | 0,4 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | SCMT 09T304 |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |