

**Garant****TCMT 110202, Minőség: HB7010-1**

## Rendelési adatok

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 260950 HB7010-1 |
| GTIN              | 4045197780676   |
| Árucikk kategória | 21G             |

## Leírás

TCMT 110202 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 500 m/min

## Műszaki leírás

|  |                     |
|--|---------------------|
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos          |
| Előtolás $f$                               | 0,05 - 0,2 mm/ford, |
| Fő felhasználás                            | P                   |
| Sarokrádiusz                               | 0,2 mm              |
| Minőség                                    | HB7010-1            |
| Forgácstörő                                | SS                  |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,2 - 1,5 mm        |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 150 - 500 m/min     |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás                   |
| Szerszámanyag                  | HM                        |
| Váltólapka ISO kód             | TCMT 110202               |
| Cserék / élek száma            | 3                         |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |