

Garant**TCMT 16T304, Minőség: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260956 HB7010-1
GTIN	4045197780690
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 16T304 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SS

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 500 m/min**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7010-1
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	SS

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T304
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz