

Garant**TCMT 16T308, Minőség: HB7010-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260988 HB7010-1
GTIN	4045197780737
Árucikk kategória	21G

Leírás

TCMT 16T308 HB7010-1 Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min**Műszaki leírás**

Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	SM

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TCMT 16T308
Cserék / élek száma	3
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz